



Sử dụng nước ôzôn, bằng đá ôzôn trong chế biến tôm xuất khẩu

Xử lý Nước tự nhiên, Nước thải

Hệ thống trung tâm sản xuất nước máy
Thiết bị độc lập sản xuất nước sạch tại nhà
Xử lý nước thải công nghiệp

Làm sạch Không khí, Khí thải

Sát khuẩn, khử mùi, diệt mốc, cải thiện không khí
trong phòng ở, nơi làm việc, xưởng sản xuất
Khử các thành phần độc hại từ khí thải nhà máy

Nông nghiệp, Chăn nuôi, Ngư nghiệp và Công nghiệp chế biến thực phẩm

Xử lý nước và thức ăn gia súc, gia cầm
Tiêu độc đồ chứa, dụng cụ, nhà xưởng
Bảo tồn và vận chuyển rau quả, thực phẩm
Xử lý nước ở nhiễm sinh vật, nông được
trong nuôi trồng thủy sản
Sản xuất Nước, Băng đá ngâm ôzôn trong chế biến TP

Y, Dược, Thú y

Tri liệu và phòng bệnh, chống cảm nhiễm bệnh nội khoa
Sát khuẩn, tiêu độc thiết bị, dụng cụ
Phòng chống nhiễm khuẩn trước và sau phẫu thuật


Công nghiệp Hóa học

Chiết xuất tann thu kim loại hiếm trong nước thải
Hợp thành chất hữu cơ mới
Tẩy trắng vải sợi, bột giấy và SP giấy

Trong sinh hoạt

Sát khuẩn, khử độc Rau quả, Thực phẩm, Dụng cụ bếp
Làm sạch và trong lành Không khí trong nhà
Tôn trí Thực phẩm

Các lĩnh vực khác liên quan
đèn ký thuật oxy hoá sâu,
ion hoá, tử hoá, hoạt hoá ...



- Chế tạo các máy sinh ôzôn & lon dân dụng, công nghiệp
- Lắp ráp các Máy, Thiết bị ôzôn & Điện tích kiểu Lin
- Khai thác, ứng dụng Lino & lắp đặt TB Lin
- Sửa chữa, Bảo hành, Bảo trì máy Lin
- Phân phối các Sản phẩm Lin

- **Ôzôn** (O₃) là chất khí màu xanh có tác dụng oxy hoá cực mạnh, hơn Clo nhiều trăm lần, nhưng rất không bền vững nên chỉ có thể sản xuất dùng ngay tại chỗ. Khí phân giải ôzôn tạo thành 1 nguyên tử và 1 phân tử oxy. Xử lý bằng ôzôn không có thành phần độc hại nào kèm theo nên từ lâu đã được thế giới tôn vinh là chất làm sạch lý tưởng nhất

- **Ion âm** - Vitamin của sự sống, ở đây là những phân tử khí O₂, H₂O mang điện âm, có tác dụng ức chế, tiêu diệt vi khuẩn, bắt giữ khói bụi, làm trong lành không khí, rất có lợi cho sức khoẻ... Trong rừng, ven biển, cạnh thác nước, mật độ ion âm lên tới 500.000 đến 1.200.000 ion/ cm³. Máy máy Lin có thể tạo ra và duy trì được mật độ ion âm tương tự sau 15 phút trong phòng 150 m³.

- **Oxi** là giải pháp làm sạch kết hợp ôzôn và ion âm trong các máy Lin, nâng cao được nhiều lần hiệu quả làm sạch.

- **Lino** là giải pháp môi trường độc đáo: nạp-nén-giải năng lượng cho oxi và nước, cài đặt bẫy-gom-gói để loại bỏ mà không cần phá huỷ, tránh được sự ô nhiễm lần thứ hai bởi xác vi sinh và các chất sau oxy hóa khi dùng công nghệ thông thường.

Công nghệ & Sản phẩm của Lino JSC

- * Đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ: Giải pháp, Thương hiệu...
- * Đoạt giải thi sáng tạo KHKT toàn quốc VIFOTEC-2001
- * Đoạt cúp vàng chất lượng VSATTP- Bộ Y tế năm 2002
- * Bảo hành 1-2 năm, Bảo trì miễn phí, Tư vấn miễn phí

CÔNG NGHỆ SẠCH

Lino[®] JS Corporation

SẢN XUẤT THIẾT BỊ Ôzôn & Điện tích



TRỤ SỞ CÔNG TY: 72 VINH PHÚC 3, NGỌC HÀ, HÀ NỘI
Tel: (04)7611559, 7613768 Fax: 7625760 Email: linojsc@hn.vnn.vn
Trung tâm GT: 447 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Hà nội Tel: (04)7840616

MÁY LIN DÂN DỤNG

MÁY LIN CÔNG NGHIỆP

CHẾ TẠO LINH KIỆN



Lin 7.2
Làm sạch trẻ đẹp da
Linozone AC220V 50W



Lin 8 400mg/h AC220V 15W
Khử độc rau quả thực phẩm
và tinh sạch nước ăn uống
1 Kg rau, 2 L nước/ 15 phút



Lin 7 2g/h AC220V 60W
Tổ hợp sản xuất nước sạch tại nhà
Nước ôzôn 20ppm: 5 L/min
Nước tinh sạch: 3 L/min




Lin 4.2 0.5 g/h AC220V 45W
Quạt khử mùi
Làm sạch phòng 20 - 40 m² sau 10 phút



Lin 4.1 1.5g/h -10¹³ ion /sec AC220V 60W
Quạt khử mùi làm sạch không khí
Làm sạch phòng 40 - 60 m² sau 10 phút



Lin 4.5 Đa năng
4g/h 4-6 g/Nm³ 0.02 Mpa AC220V
140W 23x41x49cm 10 kg



Lin 3.B 3g/h AC 220V 60W
Khử mùi làm sạch không khí trong xưởng




Lin 4.6 Đa năng
30-50g/h 10-20 g/Nm³
0,025 Mpa
AC220V 600-950W




Lin 4.5H 2g/h AC 220V 50W
Khử mùi, làm sạch phòng
trong khách sạn, nhà hàng
15 phút/phòng 25-40m²



Lin 7.3 6 - 8 ppm AC220V 30W
Vòi xả nước cảm ứng rửa khử trùng,
tiêu độc trên tay người và dụng cụ



Lin 3.A DC12V 0,5A
Khử mùi làm sạch không khí trên ô tô
Negozone 50 mg/h, 10¹⁰ ion âm/sec



Thanh Ôzôn li tâm 2,5g/h

Ống Ôzôn hướng tâm 2g/h

Phiến Ôzôn 0,05 - 3,5g/h



Tổ Ôzôn 5g/h



Tổ Ôzôn 10g/h - 20g/h




Tổ Ôzôn 4g/h



Tổ Ôzôn 10g/h



Kiểm tra thông số kỹ thuật,
khả năng làm việc,
kết quả xử lý của máy Lin



Trước xử lý



Sau xử lý



Máy đo nồng độ và năng suất Ôzôn
OZONE ANALYZER BMT 963C BerLin